

Lovato N Eco Led 1 W (option universelle) 1 h

Usage unique Blanc

Kod Electriquo: 101234 Kod Awex: Lvnu/1w/e/1/se/at/wh



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1W**
- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biały**
- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **1W**
- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biały**
- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**

- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP41**
- Méthode d'installation **sufitowy, natynkowy**
- quantité en emballage en vrac **30szt**
- longueur [m] **0,012**
- largeur [m] **0,012**

Wymiary

Rozsył światła

Wykonanie:

- obudowa z białego lub szarego poliwęglanu

Montaż:

- Montaż natynkowy na suficie

Dane techniczne:

- Zasilanie: 220 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz
- Źródło światła: LED
- Klasa izolacji: II
- Stopień ochrony: IP 41
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm² lub 3×2,5mm² (zależnie od modelu)

Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Opcjonalne wykonanie RS
- Zgodność z normami PN-EN 60-598
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²

STANDARD

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca	opcje dodatk.
LVNO	1	2	3	SE	RS
LVNC	1	2	3	SE	RS

AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca	autotest
LVNO	1	2	3	SE	AT
LVNC	1	2	3	SE	AT

CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr.bat
LVNO	CB
LVNC	CB

Legenda:

- SE – awaryjna (ciemna)
- SA – awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS – system monitoringu Rubic
- AT – autotest
- CB – do centralnej baterii evg AC/DC
- LVNO – oprawa n z optyką do przestrzeni otwartej
- LVNC – oprawa n z optyką do korytarzy



L1 - odległość oprawy od ściany
L2 - odległość pomiędzy oprawami
h - wysokość

Droga ewakuacyjna


wysokość	L1	L2
h [m]	0,5lx	0,5lx
2,5	8	19
3	10	22
3,5	10	24
4	11	25
4,5	11	27
5	12	28
6	12	29
7	10	30
8	8	29

wysokość	L1	L2
h [m]	1lx	1lx
2,5	7,5	16,5
3	8	18
3,5	8	19
4	8,5	20,5
4,5	8,5	21
5	8	20
6	7	20
7	7	15
8	7	10

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.