

MICRO SPOT 2W (optique universelle) 1h monotâche AT BLACK

Kod Electriquo: 106750 Kod Awex: MSU/2W/E/1/SE/AT/BL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2 W**
- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **jednozadaniowa**
- couleur **czarny**
- Pouvoir **2 W**
- Autonomie de la batterie **1 h**
- Mode de fonctionnement **jednozadaniowa**
- couleur **czarny**
- Tension d'alimentation **230V**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**

Design

Boîtier en polycarbonate blanc, disponible en gris ou en noir

Montage

Encastré

Tension d'alimentation

Luminaire autonome - 220 - 240 VCA 50 - 60 Hz

Luminaire à batterie central CB - 220 - 240 VCA 50 - 60 Hz, 176 -275 VCC

Luminaire à batterie central FZLV II - 48 VCC

Luminaire à batterie central FZLV - 24 VCC

Source lumineuse

LED 1 W, 2 W, 3 W

Optique :

U – universel

R – issue de secours

Température de couleur : 6 000 K

Durée de vie : 50 000 h

Temps de charge

Eco LED, Standard : max. 24 h

Premium : max. 12 h ; système de charge à économie d'énergie

Autonomie de secours

1 h ou 3 h

Classe de protection

II ou III

Degré de protection et de durabilité

IP20, IK08

Température ambiante

Version autonome : $t_a : 0\text{ }^{\circ}\text{C} \div 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Version CB : $t_a : 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Options

SE → Urgence (obscurité)

SA – réseau d'urgence (lumière)

AT – autotest

PT – bouton de test

RU – système de surveillance des luminaires de secours Rubic UNA

FZLV – système de batterie centralisé 24 VCC

FZLV2 – système de batterie centralisé FZLV II 48 VCC

CB – système de batterie centralisé

Informations complémentaires

Diode LED indiquant la présence de tension et la charge de la batterie


Protection contre les décharges profondes

Installation en classe de protection III pour les systèmes de batterie centralisés basse tension FZLV et FZLV II


Électronique et bloc-batterie montés dans un boîtier supplémentaire



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

1 lx w osi drogi ewakuacyjnej

MSR (175lm)

h[m]	L1	L2
2,50	5,5	13
3,00	6	14,5
3,50	7	15,5
4,00	7,5	16,5
4,50	8	10,5
5,00	8,5	8,5

MSR (330lm)

h[m]	L1	L2
2,50	6,5	15
3,00	7	17
3,50	7,5	16,5
4,00	8	19,5
4,50	9	20,5
5,00	9,5	21,5
6,00	11	15,5
7,00	11,5	11,5

MSR (460lm)

h[m]	L1	L2
2,50	7	16
3,00	7,5	18
3,50	8,5	20,5
4,00	9	21,5
4,50	9,5	22,5
5,00	10,5	23,5
6,00	11,5	26
7,00	12,5	19
8,00	13,5	14

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.