

Luminaire de secours PRIMOS III SGN

0000-DS-AT-1h-M-TS-X-9016-S

Kod Electriquo: 106797 Kod Hybryd: PRIMOS III SGN
0000-DS-AT-1h-M-TS-X-9016-S

Dane techniczne:

- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Application :

Le but du PRIMOS III SGN est d'indiquer la direction d'évacuation à l'aide d'un panneau d'évacuation éclairé de l'intérieur, conformément à la norme ISO 7010.

Une version simple face pour montage mural est disponible, ainsi qu'avec un accessoire supplémentaire (drapeau double face) pour montage au plafond.

Caractéristiques :

- Luminaire indiquant la direction d'évacuation
- Batteries Li-Ion
- LED indiquant l'état de fonctionnement du luminaire
- Protection contre la décharge profonde de la batterie
- Fonctionnement de secours (sombre), réseau de secours (clair)
- Fonctionnement de nuit et mode incendie disponibles pour la version CENTRALTEST
- Possibilité de connexion à un système de gestion centralisé, à une alimentation centrale ou à une alimentation de groupe

Nombreuses options de montage

Boîtier en plastique

Dispose de kits de montage supplémentaires

Versions disponibles :

STANDARD – tests démarrés manuellement

AUTOTEST – tests automatiques de la batterie et de la source lumineuse

CENTRALTEST – tests de la batterie et de la source lumineuse effectués pour le compte de l'unité centrale

CENTRALTEST avec communication radio RF et/ou Bluetooth – tests de la batterie et de la source lumineuse effectués

pour le compte de l'unité centrale, communication radio

CB – luminaire à alimentation centralisée du système HVCBS (230 V CA/216 V CC), sans module d'adressage

CBAM – luminaire à alimentation centralisée du système HVCBS (230 V CA/216 V CC), avec module d'adressage intégré et sélection du mode de fonctionnement

LVAM – luminaire à alimentation centralisée avec Tension 24 V CC du système LVDBS, avec module d'adressage intégré et sélection du mode de fonctionnement.

Matériau :

Matériau du boîtier : mélange PC/ABS

Couleur du boîtier : RAL 9016, RAL 7042, RAL 7016, RAL 9005, autres sur commande spéciale

Matériau de l'abat-jour : PC opale